

Intelligente iPDU, EN5812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

CATALOGUSNUMMER

EN5812

Modulaire, compacte, intelligente PDU met inlaatmeting.
Ultra-Low Profile-ontwerp

KENMERKEN

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units bewaakt het ingangsvermogen van de volledige PDU en de bewaking van afzonderlijke uitgangen, en biedt bewaking op factureringsniveau

Weergave van zeer zichtbare gegevens en interactieve grafische weergave

Meet de belasting van stroomonderbrekers over redundante voedingen om onbedoelde uitvaltijd te voorkomen

Maakt slimme werklastverdeling mogelijk voor energiezuinigheid en maximaal capaciteitsgebruik

Gigabit Ethernet-interface en redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-voedingsredundantie-oplossing voor maximaal 64 PDU's

Hot-swappable controller zonder gereedschap

Ingangsspanning 400 VAC, 3-fasig

C13, C19 uitgangen

PRODUCTKENMERKEN

Productserie: Enlogic

Type: Intelligente PDU

Producttype: Stekkerdoos

Type fitting: (36) C13; (12) C19

Aantal fittingen: 48

Kleur: Zwart

Geschakelde stopcontacten: Nee

Stroomonderbreker: 16 A, 1-polig, Hy-Mag

Aantal stroomonderbrekers: 6

Locatie van de ingangskabel: Bovenste invoer

Ingangsspanning: 400V

Fase: 3 PH WYE

Onderbrekingsclassificatie: 5kAIC

Max. ingangsvermogen: 22,0 kVA

Stroomsterkte (gedempte stroomsterkte): 32 A

Uitgangsspanning: 200 – 240VAC

Rekeenheden: 0U

Stekkertype: IEC 60309 532P6 (IP44)

Type meting: Uitlaat

Verwijderbare ingangskabel: Nee

Hoeveelheid in verpakking: 1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE