

# Aansluitstrip, SCHUKO, met Wieland®-ingang

## Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig in een rack worden geïntegreerd. Dankzij de Wieland-aansluiting kunt u eenvoudig verschillende voedingskabels gebruiken.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Montagehoogte 1 u.

Uitgang via SCHUKO-aansluitingen

Invoer via Wieland® GST 18-stekker

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Horizontale of verticale montage

Volgens DIN 57620

## SPECIFICATIES

<b>Lengte:</b>	438.5mm
<b>Materiaal:</b>	Aluminium; Polyamide
<b>Producttype:</b>	Stekkerdoos

Table 1/2

Catalogusnummer	Type fitting	Aantal fittingen	Geschakelde stopcontacten	AC-spanning	Functie	Hoeveelheid in verpakking
60110-354	SCHUKO	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-353	SCHUKO	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-343	SCHUKO	8	Nee	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Nee	230V	Overstroombeveiliging	1
60110-345	SCHUKO	8	Nee	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Nee	230V		1

Table 2/2

Catalogusnummer	Kleur	Diepte	Afwerking
60110-354	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-353	Zwart	44mm	Geanodiseerd
60110-343	Grijs	44mm	Geanodiseerd
60110-352	Grijs	44mm	Geanodiseerd
60110-345	Rood	44mm	Geanodiseerd
60110-344	Zwart	44mm	Geanodiseerd

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle nVent-merken en -logo's zijn eigendom van of in licentie gegeven door nVent Services GmbH of haar gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. nVent behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

Dit document is door het systeem gegenereerd.