


# Interscale montageplaat voor printplaten

Interscale montageplaat voor de bevestiging van printplaten in kleine behuizingen voor desktops en 19-inch chassis.



## KENMERKEN

Montageplaat (4 mm verhoogd) met geïntegreerde ventilatorhouder inclusief ventilatorkit voor geperforeerde behuizingen

Ventilatoren zijn eenvoudig aan te brengen op de montageplaat met behulp van vibrationdamping-bevestigingsmateriaal

Niet geschikt voor Interscale M voor geïntegreerde NUC en 19-inch

## SPECIFICATIES

<b>Afwerking:</b>	Aluminium-verzinkt
<b>Productserie:</b>	Interscale
<b>Producttype:</b>	Montageplaat
<b>Type:</b>	Montageplaat
<b>Werkt met:</b>	Compacte behuizingen
<b>Materiaal:</b>	Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Hoogte
24822-095	399mm	221mm	1	1mm
24822-033	133mm	133mm	1	1mm
24822-005	444mm	221mm	1	1mm
24822-054	221mm	177mm	1	1mm
24822-075	310mm	221mm	1	1mm
24822-007	444mm	310mm	1	1mm
24822-055	221mm	221mm	1	1mm

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Hoogte
24822-097	399mm	310mm	1	1mm
24822-034	133mm	177mm	1	1mm

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**