

# Socket Strip, uten

## Data Solutions



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med ute-uttak.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

230 V, 16 A.

I henhold til NFC 61-303

Sokkelstrimmel med UTE-kontakter

Monteringshøyde 1 U

Horisontal eller vertikal montering

Tilkoblingskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-plugg

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

### SPESIFIKASJONER

**Materiale:** Aluminium, Polyamid

**Farge:** Grå

**Produkttype:** Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-226	UTE	12	Ja	230V		1
60110-222	UTE	12	Nei	230V		1
60110-221	UTE	9	Nei	230V		1
60110-267	UTE	6	Nei	230V	Overgangsbeskyttelse, Nettdempingsfilter	1
60110-223	UTE	15	Nei	230V		1
60110-224	UTE	19	Nei	230V		1
60110-225	UTE	8	Ja	230V		1
60110-231	UTE	6	Nei	230V	Beskyttelse mot feilstrøm, Overstrømsvern	1
60110-227	UTE	8	Nei	230V	Overgangsbeskyttelse	1
60110-228	UTE	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-220	UTE	4	Nei	230V		1
60110-230	UTE	6	Nei	230V	Beskyttelse mot feilstrøm	1
60110-229	UTE	7	Nei	230V	Nettdempingsfilter	1

Table 2/2

Katalognummer	Dybde	Overflate	Lengde
60110-226	44mm	Anodisert	947.5mm
60110-222	44mm	Anodisert	947.5mm
60110-221	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-267	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-223	44mm	Anodisert	1202mm
60110-224	44mm	Anodisert	1753mm
60110-225	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-231	88mm	Anodisert	438.5mm
60110-227	44mm	Anodisert	438.5mm
60110-228	75mm	Anodisert	438.5mm
60110-220	44mm	Anodisert	210mm
60110-230	88mm	Anodisert	438.5mm
60110-229	44mm	Anodisert	438.5mm

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**