

Sidepaneler, spm



Disse sidepanelene beskytter mot inntrengning, dermed kan de elektriske komponentene fungere uten forstyrrelser, og medarbeidere beskyttes mot uhell.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Enkel enmanns montering. Forseglet med en ekstrudert polyuretanpakning i én del og montert med åtte skruer og nye patenterte holdere. Kan erstattes med sidedøren DNS.

Materiale: 1.5 mm stålplate.

Overflatebehandling: RAL 7035 strukturpulverlakk.

Tetthetsgrad: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombinasjon med MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 i kombinasjon med MCS-HP.

Pakning: 2 plater med monteringsutstyr.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse:	1.5mm
Farge:	Lys grå
Materiale:	Lakkert stål
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale
SPM2206R5	2420622	2200mm	19mm	600mm	Lakkert stål
SPM2004R5	2420618	2000mm	19mm	400mm	Lakkert stål
SPM1810R5		1800mm	19mm	1000mm	Lakkert stål
SPM1808R5	2420617	1800mm	19mm	800mm	Lakkert stål
SPM1205R5		1200mm	19mm	500mm	Lakkert stål
SPM2006R5	2420620	2000mm	19mm	600mm	Lakkert stål
SPM2005R5	2420619	2000mm	19mm	500mm	Lakkert stål
SPM2008R5	2420621	2000mm	19mm	800mm	Lakkert stål
SPM1605R5		1600mm	19mm	500mm	Lakkert stål
SPM1806R5	2420616	1800mm	19mm	600mm	Lakkert stål
SPM2210R5		2200mm	19mm	1000mm	Lakkert stål
SPM2208R5	2420623	2200mm	19mm	800mm	Lakkert stål
SPM1606R5	2420613	1600mm	19mm	600mm	Lakkert stål
SPM1804R5	2420614	1800mm	19mm	400mm	Lakkert stål
SPM2010R5	2411989	2000mm	19mm	1000mm	Lakkert stål
SPM1805R5	2420615	1800mm	19mm	500mm	Lakkert stål
SPM1106R5	2420611	1100mm	19mm	600mm	Lakkert stål
SPM1406R5	2420612	1400mm	19mm	600mm	Lakkert stål
SPM1405R5		1400mm	19mm	500mm	Lakkert stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE