

## DC-vifte

Aksialvifte, 119 mm, med DC-inngang. Reservedel for viftebrett på 1 U.



### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Aksial 119 mm DC-vifte, med plugg for tilkoblingskabel

### SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Fungerer med	Bredde	Lengde	Høyde	Spennning DC	Luftstrøm
60713-600	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	32mm	12V	140m <sup>3</sup> /h
20713-242	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	48V	184m <sup>3</sup> /h
20713-241	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	12V	184m <sup>3</sup> /h
20713-240	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	24V	184m <sup>3</sup> /h
20713-172	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	25.5mm	24V	171m <sup>3</sup> /h

Table 2/2

Katalognummer	Støynivå	Effekt	Maks. statisk trykk	Omgivelsestemperatur	Antall pakker
60713-600	39dB(A)	8W	46Pa	70°C	1
20713-242	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-241	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-240	42dB(A)	8W	68Pa	70°C	1
20713-172	50.5dB(A)	7W	50.5Pa	70°C	1

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill tilkoblingskabel og beskyttelsesgitter separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**