

107-73 Latching Insert/Extractor

KATALOGNUMMER

107-73



Serie 107-73 gir 4,2: 1 mekanisk fordel for innsetting og uttak av trykte kretskort med høy tetthet kontakt og flere kontakter. Konstruert for plateskap som har en U-kanal for aktivering. Serien 107-73 er laget av 6061-T6 aluminiumslegering og er ideell for krevende bruksområder.

ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Spaken låses til PCB

PCB-bordtykkelse 1,6 mm (0,063 tommer), 2,4 mm (0,093 tommer), 3,2 mm (0,125 tommer)

Gir innsetting og ekstraksjon hjelp

Tilgjengelig med svart anodisert eller klar chem film finish

Mekanisk fordel 4,2: 1

Designet for bruk i metallplater

Laget av aluminium

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: PCB-innsetter/-uttrekker

Med pinne: Nei

Materiale: Aluminium

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig kompatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE