

Interscale for innebygd NUC, ledningskjølt, 44 x 112 x 107 mm

KATALOGNUMMER

14830-002



Liten formfaktor med integrert EMC-skjerming og ledningskjøling for eNUC-plater, basert på den innovative og fleksible nVent SCHROFF-interscale-plattformen.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Modulært etui bestående av 3 deler som er enkle å montere; karosseri, toppdeksel og frontpanel

I samsvar med SDT.03 embeddedNUC-standard <http://www.sget.org/standards.html>

Utskjæringer spesifikt for IES MB95 innebygd NUC-brett (<http://en.ies.de/>)

Integrert EMC-beskyttelse

Integrert kjøleboks på toppdekselet med 5 mm varmekjeller

Stiv konstruksjon krever bare to skruer

Farge RAL 7016

Montert pinnemonteringsbolter

Andre dimensjoner, utskjæringer av former eller steder, og skjermutskrift tilgjengelig

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Eske med liten formfaktor

Produktserie: Interscale

Type: Skrivebord

Høyde: 43.7mm

Bredde: 112mm

Dybde: 106.5mm

Materiale: Aluminium

Farge: Antrasittgrå

Fargekode: RAL 7016

Overflate: Pulverbelagt

Beskyttelsesgrad: IP20

Kjøling: Leding avkjølt

Antall pakker: 1

Net Weight: 0.3kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bare de oppførte Interscale-tilbehørene er kompatible.

Modifisert eller tilpasset sak opp på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE