

Varistar CP-skillevegg



Sidepanel for sideskap som erstatter 2 individuelle skapspaneler. Det separate panelet er montert mellom stativene og fullt kompatibelt med alle luftblanking paneler.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Forhindrer uautorisert tilgang

For skap arrangert i rader, erstatter vegg individuelle skap sidevegger

SPESIFIKASJONER

Overflate: Belagt med aluminiumsink

Produkttype: Skap-/rackpanel

Materiale: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Antall pakker	Type
23130-485	47U	2200mm	1200mm	1	Skillevegg
23130-484	47U	2200mm	1000mm	1	Skillevegg
23130-480	42U	2000mm	1000mm	1	Skillevegg

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Antall pakker	Type
23130-508	42U	2000mm	1100mm	1	Skillevegg
23130-510	52U	2450mm	1100mm	1	Skillevegg
23130-509	47U	2200mm	1100mm	1	Skillevegg
23130-581	52U	2450mm	1200mm	1	Skillevegg
23130-580	52U	2450mm	1000mm	1	Skillevegg
23130-481	42U	2000mm	1200mm	1	Skillevegg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE