


Szpula kabla



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Przytnij, aby uzyskać pożądaną długość

Wstępnie naprężony kabel usztywniający

Certyfikowana chemicznie kompatybilność z systemami rur CPVC

Odpowiednie do montażu w zgodności z CEN/TS 17551:2021

SPECYFIKACJE

Wykończenie: Wstępnie galwanizowane;Malowane

Materiał: Stal

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar klamry	Średnica	Długość kabla	Obciążenie podane przez UL	Kolor
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Czerwony

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar klamry	Średnica	Długość kabla	Obciążenie podane przez UL	Kolor
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	Biały
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Niebieski

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel jest malowany proszkowo.

Zgodność z systemem FBC™ oznacza, że dany produkt został przetestowany i jest na bieżąco monitorowany dla pewności w zakresie jego zgodności chemicznej z systemami rurowymi FlowGuard Gold®, BlazeMaster® i Corzan® oraz produktami wykonanymi w technologii TempRite®. „Logo zgodności z systemem FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® oraz TempRite® są znakami towarowymi firmy Lubrizol Advanced Materials, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

