

Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-pH, 63 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN2950

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.
Ultra-low profil design



FUNKSJONER

Enlogic EN2xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU-en og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsløsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (21) C13/C15; (21) C13/C15/C19/C21

Antall kontakter: 42

Farge: Svart

Kretsbyter: 20 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Ja

Kretsbytermengde: 12

Effektvurdering: 34,6 kVA Nord-Amerika; 43,5 kVA International

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 380 – 415V

Fase: 3 PH.

Maks. inngangseffekt: 34,6 / 43,5 kVA

Nominell spenning: 415V

Av/på-bryter inkludert: Ja

Utgangsspenning: 208 – 230VAC

Pluggtype: IEC 60309 560P6/563P6

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 60 A (48 A) Nord-Amerika; 63 A, Internasjonal

Rackenheter: 0U

Uttakbar inngangskabel: Nei

Målingstype: Inngang

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1826mm

Bredde: 56mm

Dybde: 75mm

Vekt: 13.5kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 1.8m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE