

Intelligent iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-pH, 32 A

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EN5808



Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling. Ultra-low profil design

FUNKSJONER

Enlogic EN5xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekten til hele PDU-en og den individuelle uttakskontrollen, og sørger for overvåking av enhetsnivå for faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikk-skjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsøsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (12) C13; (12) C19

Antall kontakter: 24

Farge: Svart

Utganger med bryter: Nei

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Effektvurdering: 22,0 kVA

Kretsbytermengde: 6

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 380 – 415V

Fase: 3 PH.

Nominell spenning: 415V

Maks. inngangseffekt: 22,0 kVA

Av/på-bryter inkludert: Nei

Strømstyrke (reduisert strømstyrke): 32 A.

Utgangsspenning: 230VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 532P6 (IP44)

Målingstype: Utløp

Uttakbar inngangskabel: Ja

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1780mm

Bredde: 52mm

Dybde: 53mm

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 3m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE