

# Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-pH, 16 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

## EN6403

Modulær, kompakt intelligent PDU med inntaksmåling.  
Ultra-low profil design

### FUNKSJONER

Enlogic EN6xxx intelligente strømfordelingsenheter overvåker inngangseffekt og strøm til hvert enkelt uttak og tilbyr fjernveksling av enkeltuttak, og sørger for overvåking av faktureringsnivå

Dataskjerm med høy synlighet og interaktiv grafikkskjerm

Mål strømbryterbelastningen på tvers av redundante matinger for å unngå utilsiktet nedetid

Muliggjør smart lastbalansering for energieffektivitet og maksimal kapasitetsutnyttelse

Gigabit Ethernet-grensesnitt og redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC-strømredundanselsløsning for opptil 64 PDU-er

Verktøyløs Hot-Swap-kontroller

Inngangsspenning 400 VAC, 3-fase

C13, C19-uttak

### PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Intelligent PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (30) C13; (6) C19

Antall kontakter: 36

Farge: Svart

Kretsbytter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Ja

Kretsbytermengde: 0

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Maks. inngangseffekt: 11,0 kVA

Inngangsspenning: 400V

Fase: 3 PH WYE

Utgangsspenning: 200 – 240VAC

Pluggtype: IEC 60309 516P6 (IP44)

Strømstyrke (reduisert strømstyrke): 16 A.

Uttakbar inngangskabel: Nei

Rackenheter: 0U

Målingstype: Utløp

Antall pakker: 1

Nominelt avbrudd: 5kAIC

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**