


Kontrollpanel for brukergrensesnitt, OICP



Kontrollskapet for operatørgrensesnitt av aluminium, OICP, har et forhåndsbearbeidet hullmønster for å tillate ønsket feste til en svingarm, samt en avtakbar frontplate med en beskyttelsesgrad på IP 65. Det er enkelt å montere komponenter takket være den avtakbare frontplaten, men de vil også være lett tilgjengelige gjennom et avtakbart bakpanel. Sidehåndtakene på skapet muliggjør enkel flytting av skapet til ønsket arbeidsstilling. Et skap i aluminium vil generere mer varme enn et skap av lakkert stål, noe som kan eliminere behovet for ekstra ventilasjon.

BRANSJESTANDARDER

CE UKCA

GOST

FUNKSJONER

Materiale: Skap: Al Mg Si05, bakplate: Al Mg, og hjørner: AISI 12.

Tetthetsgrad: IP 65.

Overflatebehandling: Skap og bakplate: anodisert aluminium, og hjørner: RAL 7016.

Monterings krav: OIFP front panel er ikke inkludert i standard leveringen og må bestilles separat.

Levering: Skap, skrudd bakplate, frontplate, monteringssett og monteringstilbehør.

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium
Farge:	Antrasittgrå
Overflate:	Pulverbelagt
Fargekode:	RAL 7016

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Vekt
OICP343920	2419903	345mm	395mm	200mm	7kg
OICP395220	2419905	398mm	525mm	200mm	9kg
OICP305220	2419902	309mm	525mm	200mm	7.9kg
OICP355220	2419904	345mm	525mm	200mm	8.3kg
OICP495420	2419907	495mm	542mm	200mm	10.3kg
OICP414720	2419906	415mm	470mm	200mm	8.5kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Den eksterne skapdimensjonen økes med 16,5 mm på siden der det er en profil for grep.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE