

# 19-tommers frontpanel, plast

19-tommers plastklips på frontpaneler med estetisk design er spesielt laget for datacom vertikalt. Den enkle klipsen på panelene bidrar til styring av luftstrømmen og gir samtidig et tiltalende utseende for nettverksstativet.



## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Attraktiv design

Enkel montering ved å klippe på 19-tommers planet

## SPESIFIKASJONER

**Tilbehørstype:** Frontpanel

Table 1/3

Katalognummer	Type	Montering	EMC-beskyttelse	Materiale	Fremre overflate	Bakre flate
87927-991	19-tommers frontpanel	Klikket på plass	Nei	ABS	Rå	Rå
87927-992	19-tommers frontpanel	Klikket på plass	Nei	ABS	Rå	Rå
23130-623	19-tommers frontpanel	Klikket på plass	Nei	ABS		
23130-622	19-tommers frontpanel	Klikket på plass	Nei	ABS		

Table 2/3

Katalognummer	Fargekode	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Dybde
87927-991	RAL 7035	1U	43.71mm	95HP	482mm	12mm
87927-992	RAL 7035	2U	88.17mm	95HP	482mm	12mm
23130-623	RAL 7035	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm
23130-622	RAL 9005	6U	266.6mm	95HP	483mm	2mm

Table 3/3

Katalognummer	Antall pakker
87927-991	10
87927-992	10
23130-623	10
23130-622	10

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**