

AMC frontpanel med trekkhåndtak



AdvancedMC-frontpanel inkludert EMC-pakning for AMC.0 Rev. 2,0-moduler.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I henhold til AMC.0 R2.0-spesifikasjonen

Frontpanel for trekkhåndtak (med åpninger for lysrør)

For bruk sammen med AMC trekkhåndtak, AMC.0 R2.0

SPESIFIKASJONER

Tilbehørstype: Frontpanel

Produkttype: Frontpanel

Table 1/2


Katalognummer	Høyde (H)	Rackbredde	Designfunksjon	Materiale	Overflate	Antall pakker
30849-658	73.8mm	4HP	Middels størrelse	Aluminium	Passivert	1
30849-694	148.8mm	6HP	Full størrelse	Aluminium	Passivert	1
30849-406	148.8mm	4HP	Middels størrelse	Rustfritt stål		1
30849-402	73.8mm	3HP	Kompakt	Rustfritt stål		1

Katalognummer	Høyde (H)	Rackbredde	Designfunksjon	Materiale	Overflate	Antall pakker
30849-403	73.8mm	4HP	Middels størrelse	Rustfritt stål		1
30849-682	73.8mm	6HP	Full størrelse	Aluminium	Passivert	1
30849-407	148.8mm	6HP	Full størrelse	Rustfritt stål		1
30849-404	73.8mm	6HP	Full størrelse	Rustfritt stål		1
30849-670	148.8mm	4HP		Aluminium	Passivert	1

Table 2/2

Katalognummer	Fremre overflate	Bakre flate	Dybde (D)	Bredde (W)
30849-658	Rå	Rå	2.5mm	19mm
30849-694	Rå	Rå	2.5mm	29mm
30849-406	Rå	Rå	1mm	19mm
30849-402	Rå	Rå	1mm	13.9mm
30849-403	Rå	Rå	1mm	19mm
30849-682	Rå	Rå	2.5mm	29mm
30849-407	Rå	Rå	1mm	29mm
30849-404	Rå	Rå	1mm	29mm
30849-670	Rå	Rå	2.5mm	19mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE