

Om bord i Rack



Egnet for pågående vibrasjoner, støt, høye temperaturer og høy luftfuktighet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For mobile jernbaneapplikasjoner

Egnet for pågående vibrasjoner, støt, høye temperaturer og høy luftfuktighet

Egnet for 1, 2 eller 3 U SNCF-subrakker (NF F61-005, CF 60-002)

Baksiden er utstyrt for standardkontakter. Tverrstag kan kodes for SNCF-kodepinnene

Tverrbjelke med integrert kabelkanal

Flere rack kan stables eller monteres i rader

Produsert ved hjelp av en sveiseprosess, sertifisert i henhold til en 15085 (CL2)

Rustfrie stålsveiser passivisert for å forhindre korrosjon

SPESIFIKASJONER

Statisk belastning:	25kg
Dybde:	341.8mm
Produkttype:	Stativ
Samsvarer med:	SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Rammemateriale:	Stål

Table 1/1

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Antall pakker	Materiale
10170-013	6U	290mm	36HP	252.65mm	1	Rustfritt stål
10170-017	9U	423.4mm	36HP	252.65mm	1	Rustfritt stål
10170-012	6U	290mm	84HP	496.4mm	1	Rustfritt stål
10170-014	3U	156.7mm	84HP	496.4mm	1	Rustfritt stål
10170-016	9U	423.4mm	84HP	496.4mm	1	Rustfritt stål
10170-015	3U	156.7mm	36HP	252.65mm	1	Rustfritt stål

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE