



Vannrett skinne, bak, type H-VT, tung, 84 hk

KATALOGNUMMER

34560-784



Combinations of horizontal rails and side panels

+ = can be combined, - = combination not recommended

Horizontal rail	-	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	-	-	-
Horizontal rail	+	+	-	-	-
Side panel	Light 1-F	Fluorescent 1-F	Heavy 1-F	Rugged 1-F	

Light 1-F, Fluorescent 1-F, Heavy 1-F, Rugged 1-F

Den horisontale skinnen type VT muliggjør direkte montering av et bakplan.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For direkte montering av bakplan

Montering topp og bunn

Innfelt installasjon for høye mekaniske krav (H-VT)

Aluminiumsekstrudering, anodisert finish, ledende kontaktoverflate

PRODUKTEGENSKAPER

Rackbredde: 84HP

Bredde: 431.8mm

Antall pakker: 1

Dybde: 30.5mm

Overflate: Anodisert

Høyde: 9mm

Lengde: 431.8mm

Materiale: Aluminium

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO

Produkttype: Horisontal skinne

Type: Tungt, VT

Fungerer med: Delrack; Esker

Gross Weight: 0.149kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Levering er i standard pakke multipler. Prisen er per enkelt element.

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE