

# Zestaw montażowy 19" M6

## Data Solutions



Do standardowego uziemienia użyć nakrętki uziemiającej i podkładki w co najmniej jednym punkcie mocowania.

Jeśli zestaw montażowy 19" jest używany z przewodzącym 19-calowym panelem montażowym, nakrętki klatki uziemiającej nie są potrzebne.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Zestawy montażowe do montażu 19-calowych elementów w szafie

Do montażu paneli przednich, pół rozdzielczych lub innych elementów na ramie, uchwytów przesuwnych lub głębokich elementów z kwadratowymi wycięciami

### SPECYFIKACJE

- Typ produktu:** Zestaw montażowy  
**Wykończenie:** Powłoka cynkowana

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Materiał	Rodzina produktów	Typ
------------------	---------	-----------------	----------------	----------	-------------------	-----

21190-095		4	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-213		4	M6	Stal		Zestaw montażowy
21120-196	16mm	4	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21100-435		8	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-199	13mm	100	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21120-198	16mm	50	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21120-197	16mm	32	M6	Stal		Zestaw montażowy, Uziemienia
21190-435		32	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy

21101-810		100	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21101-809		50	M6	Stal, ABS	RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO, Varistar CP, Novastar, Eurorack, Zewnętrzne	Zestaw montażowy
21120-215		32	M6	Stal		Zestaw montażowy
21120-214		50	M6	Stal		Zestaw montażowy
21120-216		100	M6	Stal		Zestaw montażowy

Table 2/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Certyfikaty
21190-095	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-213	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-196	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-435	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-199	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-198	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-197	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

Numer katalogowy	Współpracuje z	Certyfikaty
21190-435	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", 19" Indoor Cabinets, Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21101-810	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21101-809	Obudowy 19", Uchwyt ścienny 19", Szafy wewnętrzne 19", Szafy zewnętrzne 19"	RoHS
21120-215	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-214	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21120-216	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**