

Low Voltage Insulators, Metric Thread, 40 mm, 46 mm Hex Width, M12 Thread

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

ISOTP40M12



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Bez halogenu

Zgodność z normą RoHS

High resistance to leakage current

Great stability of electrical and mechanical parameters

Fiberglass reinforced

UL® Recognized in E125470 and evaluated for dielectric withstand rating of 1,500 VAC/DC

ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 548511

Materiał: Stal; Poliamid wzmocniony włóknem szklanym

Wykończenie: Ocynkowane galwanicznie

Temperatura robocza: -40 to 130°C

Klasyfikacja palności: UL® 94V-0

Zgodność z: IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)

Wytrzymałość dielektryczna, IEC 61439.1: 3500 VAC przy 1 min

Wytrzymałość dielektryczna, UL: 1500

Napięcie izolacji: 1000; 1500

Wysokość (H): 40mm

Szerokość łba sześciokątnego (W): 46mm

Głębokość (D): 53mm

Rozmiar gwintu (TS): M12

Głębokość gwintu (TD): 14.5mm

Średnica (Ø): 40mm

Obciążenie statyczne 1 (F1): 1100daN

Obciążenie statyczne 2 (F2): 450daN

Masa urządzenia: 0.1kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Creepage and clearance distances need to be in accordance with the relevant application standard.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.