

# Kabel-kabel, XA, Koncentryczny 50 mm<sup>2</sup>, 9 mm Conductor 1 OD, Koncentryczny 35 mm<sup>2</sup>, 7,8 mm Conductor 2 OD

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**XACY3Y2**



Formy grafitowe nVent ERICO Cadweld są opracowywane i tworzone na potrzeby tysięcy typów połączeń i kombinacji przewodów.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Tworzy trwałe połączenie o niskiej rezystancji

Zapewnia połączenie molekularne

Połączenia egzotermiczne nVent ERICO Cadweld mają taką samą znamionową wydajność prądową jak przewód

Przenośne urządzenie instalacyjne, które nie wymaga korzystania z zewnętrznego źródła zasilania

Monterów można z łatwością przeszkolić w zakresie wykonywania połączeń egzotermicznych nVent ERICO Cadweld

Połączenia można sprawdzać wizualnie

## ATRYBUTY PRODUKTU

Numer artykułu: 221141

Rodzina form: XA Mold Family

Przewód 1: 50 mm<sup>2</sup> koncentryczny

Średnica zewnętrzna przewodu 1, nominalna: 8.99mm

Przewód 2: 35 mm<sup>2</sup> koncentryczny

Średnica zewnętrzna przewodu 2, nominalna: 7.75mm

Podział formy: Poziomo

Dzielony tygiel: Nie

Płyty ścieralne: Nie

Tylko forma: Nie

Materiał spawalniczy: 90 lub 90PLUSF20, sprzedawane oddzielnie

Zacisk uchwyty: L160, sprzedawane oddzielnie

Klucz cenowy: C

Łatwość użycia: Preferowane

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W przypadku stosowania w miejscach, takich jak pomieszczenie komputerowe, tunel lub inne miejsca o słabej wentylacji należy używać bezdymnej formy nVent ERICO Cadweld Exolon. Podczas składania zamówienia do standardowego numeru katalogowego formy należy dodać prefiks XL (na przykład numer TAC2Q2Q powinien mieć postać XLTAC2Q2Q). Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

Wymagane może być odsunięcie przewodów od siebie. Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami podanymi na przywieszce dołączonej do formy.

| XX-X-XX-XX-L-M-W |                 |                                                                                                                     |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XX               | Rodzina form    |                                                                                                                     |
| X                | Klucz cenowy    |                                                                                                                     |
| XX               | Kod przewodu 1  |                                                                                                                     |
| XX               | Kod przewodu 2  |                                                                                                                     |
| L*               | Dzielony tygiel | Sekcja tygla jest dzielona w przypadku form posiadających otwór poziomy, przewidziany w celu ułatwienia czyszczenia |
| M*               | Tylko forma     |                                                                                                                     |
| W*               | Płyty ścieralne | Ograniczają mechaniczne ścieranie form w punktach wejścia kabli                                                     |

\* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**