

Zewnętrzna szafka Unibody z pojedynczymi drzwiami, 930H 16 U, 700W 500D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

11249-003



Aplikacje telekomunikacyjne i kolejowe wymagają zaawansowanej elektroniki w konfiguracjach zewnętrznych. Szafki zewnętrzne nVent SCHROFF chronią takie elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wandalizmem, zapewniając ciągłość działania.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Podwójnie, Al

IP 55

Jednoczęściowa obudowa wewnętrzna z zdejmowaną okładziną zewnętrzną

Rozpraszanie ciepła przez naturalną konwekcję, maks. 5 w/K (11249-003) / 6 w/K (11249-005)

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Szafa zewnętrzna

Rodzina produktów: Unibody

Wysokość stojaka: 16U

Wysokość: 930mm

Szerokość: 700mm

Głębokość: 500mm

Typ ściany: Podwójne ścianki

Typ drzwi: Pojedyncze drzwi

Dostęp: Przód

Chłodzenie: Konwekcja naturalna

Ekranowanie EMC: Nie

Zgodność z: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Aluminium

Gross Weight: 44kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uchwyty do paneli/prowadnic należy zamawiać oddzielnie.

Dalsze wysokości podstawy/cokołu na życzenie.

Zestaw montażowy do montażu ściennego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.