

Moduł zewnętrzny 42 U 21330H 900W 1200D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

10149-877



Aplikacje telekomunikacyjne i kolejowe wymagają zaawansowanej elektroniki w konfiguracjach zewnętrznych. Szafki zewnętrzne nVent SCHROFF chronią takie elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wandalizmem, zapewniając ciągłość działania. Modułowa konstrukcja umożliwia wiele konfiguracji pod względem wielkości i funkcji oraz wiele opcji chłodzenia.

FUNKCJE

Aluminiowa rama profilowa z zdejmowaną, podwójną okładziną

IP 55 lub NEMA 12~

Podwójnych ścian

Szeroka gama akcesoriów do szaf 19"

Dostęp do szafki z przodu, wszystkie strony możliwe na życzenie

cokół o wysokości 100 mm, możliwy 200 i 300 mm

Górna pokrywa z żaluzjami, może być powiększona o wentylatory lub moduł A/C.

Powłoka proszkowa RAL 7035, inne kolory dostępne na życzenie

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Szafa zewnętrzna

Rodzina produktów: Modułowe

Wysokość stojaka: 42U

Wysokość: 2130mm

Szerokość: 900mm

Głębokość: 1200mm

Typ ściany: Podwójne ścianki

Typ drzwi: Bez powłoki ochronnej; Drzwi podwójne

Chłodzenie: Pasywny

Ekranowanie EMC: Opcja

Liczba opakowań: 1

Komora na akumulator: Opcja

Odporność na włamanie: Opcja

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał ramy: Aluminium

Materiał: Aluminium; Stal

Wysokość cokołu: 100mm

Konfiguracja montażowa: Opcja

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary wysokości są bez podstawy/cokołu.

QW = zdolność rozpraszania ciepła właściwa zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-1 4

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE