

EHandle RFID i klawiatura

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EA9500



Kontrola dostępu bezpieczeństwa eHandle to inteligentny elektromechaniczny system blokujący do szaf serwerowych i sieciowych. EHandle bezproblemowo integruje się z kontrolerem sieciowym i jednostkami iPDU RackPower, aby służyć jako centrum kontroli dostępu i monitorowania środowiska.

FUNKCJE

Uchwyt kontroli dostępu bezpieczeństwa dla nVent SCHROFF RackPower iPDU

Uwierzytelnianie pojedyncze lub podwójne

Potrójny wbudowany czytnik kart zbliżeniowych obsługujący MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN i EM125 kHz Prox - CSN

Zdalne blokowanie/odblokowywanie i zdalne monitorowanie

Lokalny wskaźnik stanu blokady z wielokolorowym wskaźnikiem LED

Dwustronne, widoczne sygnalizatory LED sygnalizujące stan alarmu zasilania, ochrony środowiska lub alarmu bezpieczeństwa szafy serwerowej

Konfigurowalny przez użytkownika zamek do ręcznego sterowania

Wbudowany czujnik wilgotności i dodatkowy port czujnika środowiska

Lokalne przechowywanie danych 200 poświadczeń użytkownika i 500 zdarzeń lokalnych

Konfigurowalny alarm, stan diody LED i ustawienia konfiguracji dostępu

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Uchwyt

Współpracuje z: RackPower

Net Weight: 0.716kg

Liczba opakowań: 1

Typ wtyczki: RJ45

Odłączany kabel wejściowy: Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE