

Inteligentny iPDU, EN6337, 230 VAC,-PH, 32 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EN6337

Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN6xxx monitorują moc wejściową i moc każdego pojedynczego gniazda i oferują zdalne przełączanie poszczególnych gniazd, zapewnia monitorowanie poziomu jednostki rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13, C19 gniazd

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Inteligentny układ PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (38) C13; (6) C19

Liczba gniazd: 44

Kolor: Czarny

Wyłącznik obwodu: 16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag

Gniazda przełączane: Tak

Liczba wyłączników obwodu: 2

Lokalizacja kabla wejściowego: Podawanie z góry

Napięcie wejściowe: 200 – 240V

Fazy: 1 PH.

Ocena przerwań: 5kAIC

Maks. moc wejściowa: 7.44 kVA

Napięcie wyjściowe: 200 – 240VAC

Natężenie prądu (obniżone): 32 A.

Typ wtyczki: IEC 60309 332P6 (IP44)

Jednostki stojaka: 0U

Odłączany kabel wejściowy: Nie

Typ pomiaru: Wylot

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE