

Podstawa/cokół Varistar CP

Data Solutions

Boki do montażu na podstawie/cokole Varistar CP



FUNKCJE

Boki podstawy/cokołu, gładkie

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/podstawa stojaka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
24630-042	200mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-080	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-041	200mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-082	200mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-077	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-040	100mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Numer katalogowy	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
24630-043	200mm	1200mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-079	100mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-083	100mm	300mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-039	100mm	1100mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-081	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-038	100mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-084	200mm	300mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
24630-078	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Jednostka opakowania
24630-042	Strona cokołu	Para
24630-080	Strona cokołu	Para
24630-041	Strona cokołu	Para
24630-082	Strona cokołu	Para
24630-077	Strona cokołu	Para
24630-040	Strona cokołu	Para
24630-043	Strona cokołu	Para
24630-079	Strona cokołu	Para
24630-083	Strona cokołu	
24630-039	Strona cokołu	Para
24630-081	Strona cokołu	Para
24630-038	Strona cokołu	Para
24630-084	Strona cokołu	
24630-078	Strona cokołu	Para

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić oddzielnie podstawę/cokół dla przodu/tyłu.

Nie może być używany w połączeniu z kółkami samonastawnymi

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE