

Ramy obrotowe o pełnej wysokości, ESFC



Rama wychylna do urządzeń 19". Zapewnia dodatkową przestrzeń montażową dla tego sprzętu oraz dostęp od tyłu do zamocowanych komponentów i sprzętu.

FUNKCJE

Opis: Rama wychylna o pełnej wysokości dla 19" komponentów umożliwia otwieranie lewo lub prawostronne. Może być używana w obudowach stalowych, łączonych oraz kompaktowych. Zawiasy zaprojektowane tak, aby zapewnić dodatkową wbudowaną głębokość. Regulowany zawias górny. Szttywny profil ramy w kształcie litery W do montażu ciężkich urządzeń. Ocynkowane profile pionowe 19" do bezpośredniego uziemienia zamontowanych komponentów. Standardowo wyposażona w zawiasy 130°. Można też montować na boku obudów stojących o głębokości 600 mm. Do stalowych obudów łączonych należy użyć poprzecznych belek wsporczych ESFB w połączeniu z VBD, jeśli konieczne. Głębokość regulowana co 12.5 mm.

Obciążenie maksymalne: 1800 N, dostarczane z mechanizmem samocentrującym.

Zamek: Dwa zamki z wkładką dwupiórową 3 mm.

Materiał: Pionowe profile 19" z stali ocynkowanej 2 mm. Rama: pionowe profile 2 mm i poziome profile 3 mm.

Ilość sztuk w zestawie: 1 rama wychylna z zawiasami.

Wymagania montażowe: ESFM do stalowych obudów łączonych o szerokości 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm. Dodaj ESFB przy montażu w obudowie stalowej łączonej.

SPECYFIKACJE

Grubość:	2mm
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka cynkowana

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Jednostki stojaka	Materiał obudowy
ESFC316	1600mm	499mm	80mm	31U	Stal miękka
ESFC456	2200mm	499mm	80mm	45U	Stal miękka
ESFC406	2000mm	499mm	80mm	40U	Stal miękka
ESFC276	1400mm	499mm	80mm	27U	Stal miękka
ESFC366	1800mm	499mm	80mm	36U	Stal miękka

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE