

## Szuflada 19"



19-calowe szuflady umożliwiają montaż laptopów, pisanie powierzchni dla łatwej obsługi. Szuflada SCHROFF 19" ma ładowność 15 kg, co pozwala na montaż szerokiej gamy produktów w szufladzie.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Nośność statyczna 15 kg.

Opcjonalna powierzchnia do pisania

### SPECYFIKACJE

<b>Obciążenie statyczne:</b>	15kg
<b>Typ produktu:</b>	Szafa/szuflada stojaka
<b>Materiał:</b>	Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie z przodu
20110-054	1U	Powłoka proszkowa	1	Jasnoszary	RAL 7035	
20110-061	1U	Powłoka proszkowa	1			Anodyzowany
20110-180	1U	Powłoka proszkowa	1	Czarny/szary	RAL 7021	

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie z przodu
20110-056	3U	Powłoka proszkowa	1	Jasnoszary	RAL 7035	
20110-062	2U	Powłoka proszkowa	1			Anodyzowany
20110-181	2U	Powłoka proszkowa	1	Czarny/szary	RAL 7021	
20110-063	3U	Powłoka proszkowa	1			Anodyzowany
20110-055	2U	Powłoka proszkowa	1	Jasnoszary	RAL 7035	
20110-182	3U	Powłoka proszkowa	1	Czarny/szary	RAL 7021	

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
20110-054	Szuflada	Szafy 19"
20110-061	Szuflada	Szafy 19"
20110-180	Szuflada	Szafy 19"
20110-056	Szuflada	Szafy 19"
20110-062	Szuflada	Szafy 19"
20110-181	Szuflada	Szafy 19"
20110-063	Szuflada	Szafy 19"
20110-055	Szuflada	Szafy 19"
20110-182	Szuflada	Szafy 19"

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**