

Uchwyt elektroniczny



Kontrola dostępu bezpieczeństwa eHandle to inteligentny elektromechaniczny system blokujący do szaf serwerowych i sieciowych. EHandle bezproblemowo integruje się z kontrolerem sieciowym i jednostkami iPDU RackPower, aby służyć jako centrum kontroli dostępu i monitorowania środowiska.

FUNKCJE

Uchwyt kontroli dostępu bezpieczeństwa dla nVent SCHROFF RackPower iPDU

Uwierzytelnianie pojedyncze lub podwójne

Potrójny wbudowany czytnik kart zbliżeniowych obsługujący MIFARE Classic 4k - UID, MIFARE Plus 2k - UID, MIFARE DESFire 4k - UID, HIS iClass - UID, HID 125 kHz prox - CSN i EM125 kHz Prox - CSN

Zdalne blokowanie/odblokowywanie i zdalne monitorowanie

Lokalny wskaźnik stanu blokady z wielokolorowym wskaźnikiem LED

Dwustronne, widoczne sygnalizatory LED sygnalizujące stan alarmu zasilania, ochrony środowiska lub alarmu bezpieczeństwa szafy serwerowej

Konfigurowalny przez użytkownika zamek do ręcznego sterowania

Wbudowany czujnik wilgotności i dodatkowy port czujnika środowiska

Lokalne przechowywanie danych 200 poświadczeń użytkownika i 500 zdarzeń lokalnych

Konfigurowalny alarm, stan diody LED i ustawienia konfiguracji dostępu

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Typ produktu	Współpracuje z	Liczba opakowań	Typ wtyczki	Odłączany kabel wejściowy
EA9500	Uchwyt	RackPower	1	RJ45	Nie
EA9502	Uchwyt	RackPower	1	RJ45	Nie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE