


Szafka pokładowa 6 U, 36 km

NUMER KATALOGOWY

10170-013



Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do mobilnych zastosowań kolejowych

Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności

Nadaje się do podstawek 2, 3 U SNCF (NF F61-005, CF 60-002)

Tylna strona jest wyposażona w standardowe złącza; poprzeczka może być kodowana indywidualnie dla pinów kodujących SNCF

Belka poprzeczna ze zintegrowanym kanałem kablowym

Kilka stojaków można układać w stos lub montować w rzędach

Produkowane w procesie spawania, certyfikowane zgodnie z normą EN 15085 (CL2)

Spawy ze stali nierdzewnej pasywowane, aby zapobiec korozji

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Wbudowany stojak

Wysokość stojaka: 6U

Wysokość: 290mm

Szerokość stojaka: 36HP

Szerokość: 252.65mm

Liczba opakowań: 1

Zgodność z: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Głębokość: 341.8mm

Materiał ramy: Stal

Materiał: Stal nierdzewna

Typ produktu: Stojak

Obciążenie statyczne: 25kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE