


# Taśma Velcro® 7 x 200 mm

## NUMER KATALOGOWY

**20118-898**



Taśma Velcro® to jedno z najprostszych rozwiązań do łączenia kabli. Taśma nVent SCHROFF Velcro® umożliwia zastosowanie przewodów o średnicy do 43 mm.

## FUNKCJE

Długość 7 x 200 mm (dla wiązek kablowych o średnicy maks. 43 mm)

A = 13 mm, B = 12 mm

C=200 mm, D=7 mm

## ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Mocowanie na rzep

Typ: Opaska zaciskowa

Typ akcesorium: Zarządzanie okablowaniem

Materiał: Polipropylen; Poliamid

Liczba opakowań: 10

Współpracuje z: Varistar CP

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**