


Wkręt kołnierzowy, Torx8 / rowkowany, M2,5x12,3 mm, stalowy niklowany, 100 szt

NUMER KATALOGOWY

21101-976



Śruby kołnierzowe umożliwiają zamocowanie panelu przedniego na subracku, obudowie lub systemie.

FUNKCJE

Śruby kołnierzowe umożliwiają zamocowanie panelu przedniego na subracku, obudowie lub systemie

Śruba kołnierzowa Torx 8 / z rowkiem

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wkręt

Typ: Wkręt

Współpracuje z: Panele przednie

Liczba opakowań: 100

Rozmiar gwintu: M2,5

Długość: 12.3mm

Materiał: Stal

Wykończenie: Niklowany

Net Weight: 0.05kg

Moment obrotowy: 0.3N·m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Włączyć montaż paneli przednich przy użyciu wkładek gwintowanych.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE