

Kontroler PXI Express, 4 te, w-11865MLE 32-1024

NUMER KATALOGOWY

21265-170



Wbudowany kontroler nVent SCHROFF PXIe jest najbardziej kompaktowym i wydajnym kontrolerem wbudowanym 3 U/4 HP dla platform PXI Express i CPClexp. Dzięki kompleksowemu i przyszłościowemu interfejsowi i możliwościom mocy obliczeniowej idealnie nadaje się do zastosowań testowych i pomiarowych. Kontroler jest napędzany przez procesor Intel® Xeon® 11. Generacji, połączony z pamięcią DDR4 o pojemności do 64 GB i obsługuje aplikacje o dużej przepustowości z łącznością PCIe Gen4 i 10GBASE-T.

FUNKCJE

Kontroler systemowy PXI Express, 3 HE, 4 te, z procesorem Intel w-11865MLE

PXI-5 PXI Express specyfikacja sprzętowa Zgodność z rev.2.0

Maksymalna przepustowość PCIe 28 GB/s.

Możliwość rozbudowy pamięci masowej M.2 i DDR4

2x USB 3.1, 2x 10 GbE i 1x DP 1.2 na panelu przednim

W pełni konfigurowalny system BIOS AMI Aptio® Embedded

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Typ: Sterownik

Transfer danych: PCIe Gen3

Wysokość stojaka: 3U

Zgodność z: PXISA PXI-5 R1.1

Głębokość: 160mm

Gross Weight: 0.562kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zgodność z PICMG rev. 3.0 i PXI-7.

Zmodyfikowane kontrolery dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE