

PDU, 0U, 30A(24A)NA/A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-W-1

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EB0860



Podstawowy PDU to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie dystrybucji energii. Najwyższej klasy wyłączniki hydrauliczne i magnetyczne działają konsekwentnie w środowiskach o wysokiej temperaturze. Podstawowa jednostka PDU oferuje zaawansowane funkcje, takie jak oznaczone kolorami gniazda IEC, smukła obudowa i beznarzędziowy montaż objęty 5-letnią gwarancją.

FUNKCJE

Obudowa pokryta czarnym proszkiem

IEC 62368 na liście. Zgodność z RoHS i REACH. Dodatkowe informacje można znaleźć na rysunku.

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Podstawowy PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Liczba gniazd: 48

Kolor: Czarny

Gniazda przełączane: Nie

Długość kabla: 3000mm

Wyłącznik obwodu: 20 A, 1-biegunowy, Hy-MagA

Moc znamionowa: 17.3 kVA Ameryka Północna; 22.1 kVA Międzynarodowy

Liczba wyłączników obwodu: 6

Nominalna moc wyjściowa: 230VAC

Napięcie nominalne: 415V

Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie: Nie

Natężenie prądu (obniżone): 30 A (24 A) Ameryka Północna; 32 A międzynarodowe

Napięcie wyjściowe: 208 – 230VAC

Jednostki stojaka: 0U

Typ wtyczki: IEC 60309 530P6/532P6

Typ pomiaru: Brak

Odłączany kabel wejściowy: Nie

Materiał: Stal

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Wysokość: 1490mm

Szerokość: 56mm

Głębokość: 55mm

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 3m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Gwarancja : dostarczony sprzęt marki nVent jest wolny od wad produkcyjnych przez okres pięciu (5) lat od daty wystawienia faktury do pierwotnego nabywcy.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE