

Inteligentny moduł iPDU, EN5808, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EN5808



Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN5xxx monitorują moc wejściową całego PDU i monitorowanie poszczególnych gniazd, zapewniają monitorowanie poziomu jednostki poziomu rozliczeniowego

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13, C19 gniazd

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Inteligentny układ PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (12) C13; (12) C19

Liczba gniazd: 24

Kolor: Czarny

Gniazda przełączane: Nie

Wyłącznik obwodu: 16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag

Moc znamionowa: 22.0 kVA

Liczba wyłączników obwodu: 6

Lokalizacja kabla wejściowego: Podawanie z góry

Napięcie wejściowe: 380 – 415V

Fazy: 3 PH.

Napięcie nominalne: 415V

Maks. moc wejściowa: 22.0 kVA

Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie: Nie

Natężenie prądu (obniżone): 32 A.

Napięcie wyjściowe: 230VAC

Jednostki stojaka: 0U

Typ wtyczki: IEC 60309 532P6 (IP44)

Typ pomiaru: Wylot

Odłączany kabel wejściowy: Tak

Materiał: Stal

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Wysokość: 1780mm

Szerokość: 52mm

Głębokość: 53mm

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 3m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.