


Zestaw modułu KABINY z położeniem neutralnym



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Szybki i prosty montaż

Zgodność z normą RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

SPECYFIKACJE

Prąd znamionowy typowego zastosowania:	400 - 4500 A
Maks. napięcie robocze, IEC (Ui):	1000;1500
Temperatura robocza:	-40 to 130 °C
Wykończenie:	Ocynkowane galwanicznie
Materiał:	Stal;Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Zgodność z:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (próba rozżarzonego drutu 960°C)
Klasyfikacja palności:	UL® 94V-0

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Szyny zbiorcze na fazę	Szerokość szyny zbiorczej	Grubość szyny zbiorczej	Głębokość (D)	Szerokość (W)
CABS4-5TN-MOD	549340	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10TN-MOD	549350	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10TN-MOD	549360	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Masa urządzenia
CABS4-5TN-MOD	549340	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	0.58 kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.