

Maszyna do cięcia, NC-CUT

Przycinarka do kanałów kablowych i szyn DIN



FUNKCJE

Opis: Półautomatyczna maszyna NC-CUT optymalizuje cięcie szyn DIN i kanałów kablowych, zwiększając wydajność pracy i minimalizując ilość odpadów. Oprogramowanie maszyny importuje utworzony układ paneli, generuje uproszczoną listę cięcia i prowadzi operatora przez cały proces. Mechaniczny ogranicznik końcowy eliminuje konieczność ręcznego pomiaru i zapobiega potencjalnym błędom ludzkim. Nadaje się do jednorazowego użytku, produkcji seryjnej lub prefabrykacji w celu późniejszego wykorzystania.

Interfejs HMI: Nowoczesne rozwiązanie operacyjne z ekranem dotykowym o przekątnej 19 cali, klawiaturą z manipulatorem kulowym oraz komputerem z 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10.

Drukarka: Etykiety są drukowane automatycznie w celu zapewnienia szybkiego i niezawodnego montażu panelu.

Materiał obrabiany: Kanał kablowy o szerokości do 125 mm, szyny DIN NS 15, NS 35/7,5 i NS 35/15 (zgodnie z normą EN 60 715). Szyny zbiorcze NLS-CU 3/10. Długość cięcia kanałów kablowych, szyn DIN i szyn zbiorczych jest ograniczona do zakresu od 140 mm do 2200 mm.

Precyzja: Precyzyjne cięcie z tolerancją 0.5 mm.

Oprogramowanie maszyny: Dołączone aplikacje umożliwiają intuicyjne programowanie.

Interfejs: Projekty generowane przy użyciu niemal wszystkich dostępnych na rynku systemów CAD i planowania elektronicznego mogą być przetwarzane bezpośrednio w oprogramowaniu maszyny przy użyciu plików .CSV i .TXT. Pliki można importować bezpośrednio do oprogramowania maszyny.

Napięcie znamionowe: 240 V, 1~, 50 Hz.

Prąd znamionowy: 8 / 16 A.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał	Wykończenie	Kolor
NCCUT2000	1000mm	4215mm	900mm	Stal miękka	Powłoka proszkowa	Czarny, Czerwony

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE