


# Pasek kodowania



Kodowanie jest zamontowane z boku złącza. W przypadku kodowania tylko płytki kodowana może zmieścić się w prawym gnieździe.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Kodowanie mechaniczne zapobiega umieszczeniu zasilacza w niewłaściwym gnieździe, wymagana przestrzeń 4 km

Taśma żeńska (poz. 2), zamontowana na zasilaczu

Taśma kodująca (pozycja 1) montowana jest na szynie z/poziomej

Umieszczenie pinów kodujących (pozycja 3) na pasku kodowania (pozycja 1)

Demontaż sworzni w odpowiednim miejscu w pasku wewnętrznym

Z 2 kodami kodującymi istnieje 66 możliwości kodowania

## SPECYFIKACJE

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Współpracuje z:</b> | Zasilacze 19"                  |
| <b>Typ:</b>            | Pasek kodowania                |
| <b>Typ produktu:</b>   | Wskaźnik kodowania/kluczowania |
| <b>Materiał:</b>       | Politereftalan butylenu        |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Liczba opakowań | Liczba pinów | Certyfikaty |
|------------------|-----------------|--------------|-------------|
| 60800-123        | 1               | (I) 2        | RoHS        |
| 60800-122        | 1               |              |             |

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Pasek kodujący; Blok kodowania; Pasek do kluczy

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE