


Panel przedni EMC Zestaw osłon ze stali nierdzewnej, do paneli przednich w kształcie litery U, 4 U, 10 sztuk

NUMER KATALOGOWY

21102-113



Uszczelki ze stali nierdzewnej EMC są umieszczane w szczelinie po prawej stronie przednich paneli w kształcie litery U.

Uszczelka zostanie przypięta do prawego wspornika przedniego panelu, wspornika 19" lub tylnego profilu subracka

FUNKCJE

Uszczelka EMC ze stali nierdzewnej do paneli przednich w kształcie litery U firmy SCHROFF oferuje doskonałą wydajność w zakresie skuteczności ekranowania i ogromny zakres temperatur od -200 do +160°C.

Łatwy montaż poprzez przypięcie uszczelki na prawym wsporniku przedniego panelu, wsporniku 19" lub tylnym profilem subracka

Zakres temperatur od -200 do +160°C..

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 4U

Liczba opakowań: 10

Materiał: Stal nierdzewna

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; PropacPRO; Moduł wtykowy typu ramowego

Typ produktu: Zestaw ekranujący

Szerokość stojaka: 10HP


Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy; Panele przednie

Gross Weight: 0.018kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uszczelki EMC (ze stali nierdzewnej) są wymagane do ekranowania paneli przednich.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE