


Wkręt z łbem płaskim, Torx

Śruby z łbem płaskim.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Śruba z łbem płaskim

SPECYFIKACJE

Typ: Wkręt z łbem walcowym

Typ produktu: Wkręt

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów	Współpracuje z
24560-148	10mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe
24560-147	7mm	Niklowany	100	M2,5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Numer katalogowy	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów	Współpracuje z
24560-161	12mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe
24560-135	6mm	Powłoka cynkowana	100	M4	EuropacPRO	Stojaki podrzędne
24571-372	10mm	Powłoka cynkowana	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24571-371	14mm	Powłoka cynkowana	100	M4	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-178	6mm	Niklowany	100	M2,5	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO	Panele przednie, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
24560-162	14mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe
24560-163	16mm	Niklowany	100	M2,5		Płyty montażowe, Adaptery testowe

Table 2/2

Numer katalogowy	Moment obrotowy
24560-148	0.3N·m
24560-147	0.3N·m
24560-161	0.3N·m
24560-135	1.3N·m
24571-372	2.4N·m
24571-371	2.4N·m

Numer katalogowy	Moment obrotowy
24560-178	
24560-162	
24560-163	

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE