


# Panel tylny PropacPRO EMC, pełna szerokość



Panel tylny EMC, pełna szerokość dla PropacPRO Case montuje się na ramie obudowy. Nie ma perforacji. Ekranowanie odbywa się za pomocą tekstylnych uszczeltek EMC.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Panel aluminiowy, 1.5 mm, z zapięciem do uziemienia / GND

Montaż na obudowie (lewy, prawy)

Bez perforacji

## SPECYFIKACJE

<b>Materiał:</b>	Aluminium
<b>Wykończenie:</b>	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
<b>Współpracuje z:</b>	Obudowy
<b>Rodzina produktów:</b>	PropacPRO
<b>Typ:</b>	Panel tylny
<b>Typ produktu:</b>	Panel boczny

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań
24576-247	3U	28HP	1
24576-244	2U	42HP	1
24576-258	6U	84HP	1
24576-248	3U	42HP	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań
24576-254	4U	84HP	1
24576-249	3U	63HP	1
24576-253	4U	63HP	1
24576-250	3U	84HP	1
24576-252	4U	42HP	1
24576-245	2U	63HP	1

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**