


# Listwa gniazdowa, szwajcarska

Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie o wymiarach 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu rack z gniazdami szwajcarskimi.



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

230 V, 10 A.

Zgodnie z SEV.IEC 60884

Kabel połączeniowy 2 m z wtyczką w wersji szwajcarskiej

Listwy zaciskowe wersja szwajcarska

Wysokość montażu 1U.

Montaż poziomy lub pionowy

## SPECYFIKACJE

<b>Długość:</b>	438.5mm
<b>Materiał:</b>	Aluminium; Poliamid
<b>Kolor:</b>	Szary
<b>Typ produktu:</b>	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Liczba opakowań	Głębokość
------------------	-------------	---------------	---------------------	-------------	-----------------	-----------

60110-453	Szwajcarski	10	Nie	230V	1	44mm
60110-454	Szwajcarski	9	Tak	230V	1	44mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie
60110-453	Anodyzowany
60110-454	Anodyzowany

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**