

Intelligent iPDU, EN5850, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EN5850

Modular, compact intelligent PDU with inlet metering. Ultra-Low Profile Design



CARACTERÍSTICAS

Enlogic EN5xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input power of the entire PDU and individual outlet monitoring, provides billing grade unit level monitoring

High Visibility Data Display and Interactive Graphic Display

Measure circuit breaker loads across redundant feeds to avoid accidental downtime

Enables smart load balancing for power efficiency and maximized capacity utilization

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

Toolless Hot-Swap Controller

Input voltage 400 VAC, 3-phase

C13, C19 outlets

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Família de produtos: Enlogic

Tipo: Intelligent PDU

Product Type: Socket Strip

Tipo de soquete: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Socket Quantity: 48

Cor: Black

Switched Outlets: Não

Circuit Breaker: 20 A, 1-pole, Hy-Mag

Power Rating: 17.3 kVA North America; 22.1 kVA International

Circuit Breaker Quantity: 6

Input Cable Location: Top Feed

Input Voltage: 380 – 415V

Phase: 3 PH

Tensão nominal: 415V

Max Power Input: 17.3 / 22.1 kVA

On/Off Switch Included: Não

Amperage (Derated Amperage): 30 A (24 A) North America; 32 A International

Output Voltage: 208 – 230VAC

Rack Units: 0U

Plug Type: IEC 60309 530P6/532P6

Metering Type: Outlet

Removable Input Cable: Não

Material: Aço

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Altura: 1780mm

Largura: 56mm

Profundidade: 75mm

Peso: 11.93kg

Quantidade por embalagem: 1

Input Cable Length: 1.8m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE