

Socket Strip, SCHUKO

Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

230 V, 16 A

Horizontal or vertical mounting

Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug

In accordance with DIN 57620, VDE 0620

Installation height 1 U

Socket strips with SCHUKO sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

ESPECIFICAÇÕES

Material:	Aluminio; Polyamide
Cor:	Grey
Product Type:	Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Function	Quantidade por embalagem
60110-207	SCHUKO	12	Sim	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	Não	230V		1
60110-266	SCHUKO	6	Não	230V	Transient Protection, Mains Suppression Filter	1
60110-203	SCHUKO	12	Não	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Não	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Não	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	Não	230V	Fault Current Protection, Overcurrent Protection	1
60110-201	SCHUKO	4	Não	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Sim	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Sim	230V		1
60110-216	SCHUKO	6	Não	230V	Fault Current Protection	1
60110-209	SCHUKO	19	Sim	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Não	230V	Transient Protection	1
60110-211	SCHUKO	9	Não	230V	Transient Protection	1
60110-214	SCHUKO	7	Não	230V	Mains Suppression Filter	1
60110-200	SCHUKO	3	Não	230V		1
60110-212	SCHUKO	6	Não	230V	Overcurrent Protection	1

Table 2/2

Número de catálogo	Profundidade	Acabamento	Length
60110-207	44mm	Anodized	947.5mm
60110-202	44mm	Anodized	438.5mm
60110-266	44mm	Anodized	438.5mm
60110-203	44mm	Anodized	947.5mm
60110-204	44mm	Anodized	1202mm

Número de catálogo	Profundidade	Acabamento	Length
60110-205	44mm	Anodized	1753mm
60110-217	88mm	Anodized	438.5mm
60110-201	44mm	Anodized	210mm
60110-206	44mm	Anodized	438.5mm
60110-208	44mm	Anodized	1202mm
60110-216	88mm	Anodized	438.5mm
60110-209	44mm	Anodized	1753mm
60110-210	44mm	Anodized	438.5mm
60110-211	44mm	Anodized	947.5mm
60110-214	44mm	Anodized	438.5mm
60110-200	44mm	Anodized	184mm
60110-212	75mm	Anodized	438.5mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order mounting bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE