

# Interscale for Embedded NUC, Conduction Cooled, 44 x 112 x 107 mm

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**14830-002**



Small form factor case with integrated EMC-shielding and conduction cooling for eNUC boards, based on the innovative and flexible nVent SCHROFF Interscale platform.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERÍSTICAS

Modular case consisting of 3 easy to assemble parts; body, top cover and front panel

Compliant with the SDT.03 embeddedNUC standard <http://www.sget.org/standards.html>

Cutouts specific for IES MB95 embedded NUC board (<http://en.ies.de/>)

Integrated EMC protection

Integrated heat sink on top cover with 5 mm heat fins

Rigid construction requires only two screws

Color RAL 7016

Board mounting studs installed

Other dimensions, cutout shapes or locations, and screen printing available

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Small Form Factor Case

Família de produtos: Interscale

Tipo: Desktop

Altura: 43.7mm

Largura: 112mm

Profundidade: 106.5mm

Material: Alumínio

Cor: Anthracite Grey

Código de cor: RAL 7016

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Grau de proteção: IP20

Cooling: Conduction Cooled

Quantidade por embalagem: 1

Net Weight: 0.3kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Only the listed Interscale accessories are compatible.

Modified or customized cases up on request.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**