

Flat Washer



CARACTERÍSTICAS

Use under the head of a bolt or nut in order to distribute the fastener load over a wider surface area

ESPECIFICAÇÕES


Em conformidade com: DIN 933

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento | Tamanho do orifício (HS) | Diâmetro (Ø) | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 01108S4 | 592490 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 8.4 mm | 16 mm | 1.6 mm |
| 01106S4 | 592480 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 6.4 mm | 12 mm | 1.6 mm |
| 01108EG | 592400 | Aço | Electrogalvanizado | 8.4 mm | 16 mm | 1.6 mm |
| 01106EG | 592390 | Aço | Electrogalvanizado | 6.4 mm | 12 mm | 1.6 mm |
| 01110HD | 592415 | Aço | Hot-Dip Galvanized | 10.5 mm | 21 mm | 2 mm |
| 01110S4 | 592500 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 10.5 mm | 20 mm | 2 mm |

| Número de catálogo | Número do artigo | Material | Acabamento | Tamanho do orifício (HS) | Diâmetro (Ø) | Espessura (T) |
|--------------------|------------------|----------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| 01110EG | 592410 | Aço | Electro galvanizado | 10.5 mm | 20 mm | 2 mm |
| 01112EG | 592420 | Aço | Electro galvanizado | 13 mm | 24 mm | 2.5 mm |

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

