


19" Front Panel, Plain



Front panel without or with SUB-D-, ST type 3- or FDDI cut-out.

CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

19" Front Panel without Cutout

ESPECIFICAÇÕES

Profundidade:	2.5mm
Material:	Aluminio
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish	Código de cor
30118-328	3U	4HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035

Número de catálogo	Rack Height	Rack Width	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish	Código de cor
30118-331	3U	28HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035
30118-330	3U	14HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035
30118-329	3U	7HP	1	Painted	Conductive	RAL 7035

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Altura	Largura
30118-328	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	128.4mm	19.98mm
30118-331	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	128.4mm	141.9mm
30118-330	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	128.4mm	70.78mm
30118-329	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	128.4mm	35.22mm

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE