

Varistar CP Side Panel, Divided, Screw-Fixed

Data Solutions



Screw assembly two side panels to close the height of Varistar CP cabinet.

CARACTERISTICI

Steel, 1 mm

2 splitted Side panel without grounding kit

SPECIFICAȚII

Product Type: Cabinet/Rack Panel

Protection Rating: IP20

Table 1/2

Număr de catalog	Rack Height	Height	Depth	Package Quantity	Color	Color Code
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Black Grey	RAL 7021

Table 2/2

Număr de catalog	Finish	Material	Type
21630-054	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-052	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-058	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-060	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-056	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-057	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-055	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-059	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed
21630-053	Vopsit Pulbere	Oțel	Side Panel, Screw Fixed

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE