

Painéis laterais | Armários de instalação no solo, SPM



Estes painéis laterais asseguram que a proteção contra infiltrações é mantida, o que significa que os componentes elétricos funcionam sem problemas e protegem o pessoal de lesões.

CARACTERÍSTICAS

Descrição: Apenas uma pessoa consegue fazer a montagem. Vedado por uma junta extrudada de poliuretano única e montado com 8 parafusos e novos fixadores patenteados. Pode ser substituído pela porta lateral DNS.

Material: Chapa de aço de 1.5 mm.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em RAL 7035 com acabamento texturado.

Protecção: IP 55 | TYPE 12, 13 em combinação com o MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 em combinação com o MCS-HP.

Quantidade por embalagem: 2 painéis com material de montagem.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura:	1.5mm
Material:	Aço Macio
Acabamento:	Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Código de cor:	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Cor	Material do gabinete
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Light Gray	Aço Macio
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Light Grey	Aço Macio
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Light Gray	Aço Macio
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Light Gray	Aço Macio
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Light Gray	Aço Macio
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm	Light Gray	Aço Macio
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Light Gray	Aço Macio
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Light Gray	Aço Macio
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Light Gray	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE