

Tray Handle

The tray handle can be clip into a cutout in the side panel of a case. 2 sizes available.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

Side panel thickness min. 1,0 mm

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------------|---|
| Static Load: | 30kg |
| Cor: | Black |
| Works With: | Cases |
| Família de produtos: | RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec |
| Product Type: | Handle |
| Material: | Policarbonato |
| Tipo: | Static |

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Largura | Profundidade | Quantidade por embalagem | Tipo de alça | Flammability Rating |
|--------------------|--------|---------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|
| 60225-012 | 79mm | 187mm | 22mm | 1 | Tray Handle | UL® 94V-0 |
| 60229-004 | 56mm | 110mm | 18mm | 1 | Tray Handle | UL® 94V-0 |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE